



Objaśnienie natężenia pola w osłonach ekstrakcyjnych

Schematyczny przegląd pręta magnetycznego w osłonach ekstrakcyjnych



- **Niebieski**: średnia wartość natężenia pola, pręt dokładnie w środku.
- **Czerwony**: wysoka wartość natężenia pola - brak odstępu między prętem a osłoną ekstraktora.
- **Zielony**: niska wartość natężenia pola - maksymalna przestrzeń między prętem a osłoną ekstraktora.

Widziany w kierunku wzdłużnym:



Przykład: Pręt magnetyczny Ø23 mm (GSN-42) w osłonach ekstrakcyjnych Ø25 mm